



SCMT 09T304, Rūšis: HBT020

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260791 HBT020
GTIN	4062406257415
Produktų klasė	22D

Techninis aprašymas

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2,5 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Danga	TiCN
Pastūma f	0,12 - 0,3 mm/aps,
Kietlydinys	HBT020
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 280 m/min
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SCMT 09T304
Drožlialaužis	PM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4

Pjovimo sąlygos

retai pertraukiamas

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui