


SCMT 120404, Rūšis: HBT130

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260793 HBT130
GTIN	4062406257422
Produktų klasė	22D

Aprašymas

SCMT 120404 HBT130 Kampo spindulys: 0,4 mm
 Kietlydinys: HBT130
 Drožlialaužis: MM
 Pjūvio gylis a_p : 0,3 - 2,5 mm
 Pastūma f : 0,05 - 0,35 mm/aps,
 Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 200 m/min

Techninis aprašymas

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 200 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pjūvio gylis a_p	0,3 - 2,5 mm
Drožlialaužis	MM
Pastūma f	0,05 - 0,35 mm/aps,

Kampo spindulys	0,4 mm
Kietlydinys	HBT130
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SCMT 120404
Pagrindinis naudojimas	M
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Danga	TiCN
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui