


**SCMT 120408, Rūšis: HBT020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260795 HBT020
GTIN	4062406257453
Produktų klasė	22D

Aprašymas

SCMT 120408 HBT020 Kampo spindulys: 0,8 mm
Kietlydinys: HBT020
Drožlialaužis: PM
Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2,5 mm
Pastūma f : 0,12 - 0,3 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 100 - 280 m/min

Techninis aprašymas

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SCMT 120408
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2,5 mm
Kietlydinys	HBT020
Drožlialaužis	PM
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 280 m/min
Pagrindinis naudojimas	P
Kampo spindulys	0,8 mm

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pastūma f	0,12 - 0,3 mm/aps,
Danga	TiCN
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui