

**TCMT 110204, Rūšis: HBT130****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261012 HBT130
GTIN	4062406257507
Produktų klasė	22D

Aprašymas

TCMT 110204 HBT130 Kietlydinys: HBT130

Drožlialaužis: MM

Pjūvio gylis a_p : 0,3 - 2,5 mm

Pastūma f : 0,05 - 0,35 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 200 m/min

Techninis aprašymas

Danga	TiCN
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 200 m/min
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TCMT 110204
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kietlydinys	HBT130
Drožlialaužis	MM
Kampo spindulys	0,4 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3

Ašmenys	HM
Pastūma f	0,05 - 0,35 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	M
Pjūvio gylis a _p	0,3 - 2,5 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui