


**TCMT 110204, Rūšis: HBT020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261012 HBT020
GTIN	4062406257514
Produktų klasė	22D

**Aprašymas**

TCMT 110204 HBT020 Kietlydinys: HBT020

Drožlialaužis: PM

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Pastūma  $f$ : 0,12 - 0,3 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 100 - 280 m/min

**Techninis aprašymas**

Ašmenys	HM
Pastūma $f$	0,12 - 0,3 mm/aps,
Drožlialaužis	PM
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	P
Kietlydinys	HBT020
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TCMT 110204
Kampo spindulys	0,4 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	100 - 280 m/min
Danga	TiCN
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui