

**Garant****Besisukantys tekinimo staklių centrai keičiamiems antgaliams, Tipas: 40****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	320617 40
GTIN	4062406573140
Produktų klasė	31Z

**Aprašymas****Modelis:**

- **Modelis su spyruoklėmis, apdirbimo metu kompensuojamas ašinis ilgis.**
- **Visas grūdintas ir šlifluotas. Guoliai sutepti, todėl nereikalinga techninė priežiūra.**
- **Specialus sandariklis neleidžia patekti nešvarumams ir aušinimo skysčiui.**

Cilindrinis kotas, skirtas ištekinimo laikikliams, įvorių laikikliams arba hidraulinius griebtuvams užspausti.

Sunkių ruošinių apdirbimui.

**Aprašymas:**

Centravimo taškai dažniausiai naudojami tekinimo staklėse, kad būtų galima išlaikyti ilgus ir plonus ruošinius, nes priešingu atveju yra pavojus, kad dėl vyraujančių jėgų šie ruošiniai nukryps arba pasisuks.

Centravimo viršūnė tvirtinama naudojant Morzės kūgį. Ruošinys užspaudžiamas griebtuve, o centriniu grąžtu išgręžiama kiaurymė. Pertvarkius įdedama centravimo viršūnė.

**Paskirtis:**

Keičiamais antgaliais galimas įvairus tekinimas. Universaliai tinka CNC staklių revolveriams ir priešpriešiniams sukliams.

**Priedai pasirinktinai:**

Keičiamus antgalius žr. Nr. 320625. Keičiamus antgalius žr. Nr. 320629.

**Pastaba:**

Raktų antgaliai pakeičiami pasukant į priešingą pusę.

**Techninis aprašymas**

Ø d	40 mm
-----	-------

Bendras ilgis L	165 mm
Koto Ø D <sub>1</sub>	18 mm
Korpuso Ø D	74 mm
maksimalus sūkių skaičius	4000 min <sup>-1</sup>
Radialinis mušimas	0,01 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą	K18
Spyruoklės eiga	4 mm
Naudingasis ilgis L <sub>1</sub>	95 mm
tekinamo ruošinio masė	550 kg
Laikiklis	Koto Ø 40 mm
Produkto rūšis	Centravimo smaigalys