

Garant**Besisukantys tekinimo staklių centrai keičiamiems antgaliams, Tipas: 50/3****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	320617 50/3
GTIN	4062406573157
Produktų klasė	31Z

Aprašymas**Modelis:**

- **Modelis su spyruoklėmis, apdirbimo metu kompensuojamas ašinis ilgis.**
- **Visas grūdintas ir šlifuotas. Guoliai sutepti, todėl nereikalinga techninė priežiūra.**
- **Specialus sandariklis neleidžia patekti nešvarumams ir aušinimo skysčiui.**

Keičiamus antgalius žr. Nr. 320629.

Specialus modelis su 3-briauniu kotu tiesioginiam užspaudimui didelės užspaudimo jėgos griebtuve.

Sunkių ruošinių apdirbimui.

Aprašymas:

Centravimo taškai dažniausiai naudojami tekinimo staklėse, kad būtų galima išlaikyti ilgus ir plonus ruošinius, nes priešingu atveju yra pavojus, kad dėl vyraujančių jėgų šie ruošiniai nukryps arba pasisuks.

Centravimo viršūnė tvirtinama naudojant Morzės kūgį. Ruošinys užspaudžiamas griebtuve, o centriniu gražtu išgręžiama kiaurymė. Pertvarkius įdedama centravimo viršūnė.

Paskirtis:

Keičiamais antgaliais galimas įvairus tekinimas. Universaliai tinka CNC staklių revolveriams ir priešpriešiniams sukliams.

Priedai pasirinktinai:

Keičiamus antgalius žr. Nr. 320625.

Pastaba:

Raktų antgaliai pakeičiami pasukant į priešingą pusę.

Techninis aprašymas

Radialinis mušimas	0,01 mm
Koto Ø D ₁	18 mm
Bendras ilgis L	165 mm
tekinamo ruošinio masė	700 kg
Korpuso Ø D	74 mm
Spyruoklės eiga	4 mm
Ø d	50 mm
maksimalus sūkių skaičius	4000 min ⁻¹
Naudingasis ilgis L ₁	95 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą	K18
Laikiklis	3-briaunis kotas
Produkto rūšis	Centravimo smaigalys