


**TCMT 16T304, Rūšis: HBT020****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 261018 HBT020 |
| GTIN             | 4062406257538 |
| Produktų klasė   | 22D           |

**Aprašymas**

TCMT 16T304 HBT020 Kietlydinys: HBT020

Drožlialaužis: PM

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Pastūma  $f$ : 0,12 - 0,3 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 100 - 280 m/min

**Techninis aprašymas**

|   |                     |
|---|---------------------|
| Pastūma $f$                                   | 0,12 - 0,3 mm/aps,  |
| Pjovimo sąlygos                               | retai pertraukiamas |
| Pagrindinis naudojimas                        | P                   |
| Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui | 100 - 280 m/min     |
| Ašmenys                                       | HM                  |
| Drožlialaužis                                 | PM                  |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas        | TCMT 16T304         |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius            | 3                   |

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas              |
| Danga                                | TiCN                            |
| Kampo spindulys                      | 0,4 mm                          |
| Kietlydinys                          | HBT020                          |
| Pjūvio gylis $a_p$                   | 0,5 - 2,5 mm                    |
| Produkto rūšis                       | keičiamosios plokštelės tekimui |