

**VBMT 110304, Rūšis: HBT020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261186 HBT020
GTIN	4062406257576
Produktų klasė	22D

Techninis aprašymas

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Drožlialaužis	PF
Pagrindinis naudojimas	P
Kampo spindulys	0,4 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VBMT 110304
Pjūvio gylis a_p	0,4 - 1,5 mm
Danga	TiCN
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 330 m/min
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,

Ašmenys	HM
Kietlydinys	HBT020
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui