

**VBMT 110304, Rūšis: HBT130****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261186 HBT130
GTIN	4062406257569
Produktų klasė	22D

Techninis aprašymas

Ašmenys	HM
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 220 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,1 - 1 mm
Pagrindinis naudojimas	M
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VBMT 110304
Kietlydinys	HBT130
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Drožlialaužis	M
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kampo spindulys	0,4 mm

Pastūma f	0,05 - 0,2 mm/aps,
Danga	TiCN
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui