

**VBMT 110304, Rūšis: HBT020****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 261252 HBT020 |
| GTIN | 4062406257613 |
| Produktų klasė | 22D |

Techninis aprašymas

| | |
|---|---------------------|
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas |
| Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | VBMT 110304 |
| Pjūvio gylis a_p | 0,5 - 2,5 mm |
| Pagrindinis naudojimas | P |
| Kampo spindulys | 0,4 mm |
| Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui | 100 - 280 m/min |
| Pastūma f | 0,12 - 0,3 mm/aps, |
| Kietlydinys | HBT020 |
| Drožlialaužis | PM |

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| Danga | TiCN |
| Ašmenys | HM |
| Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |