

Garant**VHM sferinė freza HPC, TiAlN, Ø f8 DC / DS: 10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	207477 10
GTIN	4045197455499
Produktų klasė	11X

Aprašymas**Modelis:**

Speciali geometrija ir danga, skirta **nerūdijančio ir rūgštims atsparaus plieno apdirbimui**. 4 galinės pjovimo briaunos iki centro, todėl galima naudoti kaip **4-briaunę frezą** įvairaus gylio pjūviams.

Tolerancija: spindulio kontūras = **±0,005 mm**.

Pastaba:

Jau yra nauja karta! Naujas produktas vietoje Nr. 207473.

Techninis aprašymas

Dantų skaičius Z	4
Pastūma f_z apdirbant INOX ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm ²	0,032 mm
Pastūma f_z frezavimui kopijuojant INOX < 900 N/mm ²	0,036 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	10 mm
Koto Ø D _s	10 mm
Bendras ilgis L	66 mm
Pjovimo briaunos ilgis L _c	14 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	45 laipsniai
Spindulys R	5 mm
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM

Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	N
Tolerancija Nominalusis Ø	f8
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,05×D frezuojant kopijuojant
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,5×D apdirbant šoninius paviršius
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas	ne
Pjovimo technika	HPC
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Produkto rūšis	Sferinė ir rutulinė freza

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	250 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	230 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	200 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	160 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	95 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	85 m/min	M
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		

Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HB	129100 HB
--------------------------	-----------