

Garant

**VHM grąžtas su vidiniu aušinimu vienkryptė orientacija DIN 6535 HA,
Deimantinė, Ø DC m7: 9,5 mm**



Užsakymo data

Užsakymo numeris	122532 9,5
GTIN	4062406349202
Produktų klasė	11Y

Aprašymas

Modelis:

Naujausios kartos grąžtu su **kristaliniu deimantiniu sluoksniu sp³** saugiai apdirbamos **pluoštu sustiprintos medžiagos, GFK, CFK ir grafitas. 90° viršūnės kampas** ir speciali geometrija **leidžia išvengti sluoksniavimosi.**

Su **2-guba kalibruojančiąja pjovimo juoste**, optimaliomis naudojimo sąlygomis, galima gauti ypatingo tikslumo (**apvalią kiaurymę < 15 µm standartinės tolerancijos IT 7**) ribose. Mažesnis išskiriamas šilumos kiekis dėl **naudojamo vidinio aušinimo** leidžia **dirbti didesniais pjovimo režimais.**

Rekomendacija:

maksimalus gręžimo gylis:

drožlių griovelio ilgis (žr. lentelę) minus 1,5 × nominalus Ø.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Parduodama **su 1/100 žingsniu** pagal lentelę.

Tolerancija Nominalusis Ø: m7

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Ø ribos (1/100 žingsnis): 9,01 - 9,99 mm

rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L_2 : 46,75 mm

Bendras ilgis L: 103 mm

Koto Ø D_s: 10 mm

Pastūma f GFK CFK: 0,15 mm/aps,

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Pastūma f GFK CFK	0,15 mm/aps,

Užspaudimo griovelio ilgis c	61 mm
Koto tolerancija	h6
Nominalusis $\varnothing D_c$	9,5 mm
Bendras ilgis L	103 mm
\varnothing ribos (1/100 žingsnis)	9,01 - 9,99 mm
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L_2	46,75 mm
Koto $\varnothing D_s$	10 mm
Tolerancija Nominalusis \varnothing	m7
Danga	Deimantinė
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Gręžimo gylis iki	5×D
Smailas kampas	90 laipsniai
Pjovimo kryptis	dešininė
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas	taip, su 25 bar
Spalvinis žymėjimas	juoda
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas