

**VBMT 160404, Rūšis: HBT020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261257 HBT020
GTIN	4062406257637
Produktų klasė	22D

**Aprašymas**

VBMT 160404 HBT020 Kietlydinys: HBT020

Drožlialaužis: PM

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Pastūma  $f$ : 0,12 - 0,3 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 100 - 280 m/min

**Techninis aprašymas**

Pastūma $f$	0,12 - 0,3 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	P
Drožlialaužis	PM
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Danga	TiCN
Kampo spindulys	0,4 mm

Ašmenys	HM
Kietlydinys	HBT020
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	100 - 280 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VBMT 160404
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui