

**VBMT 160404, Rūšis: HBT130****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261257 HBT130
GTIN	4062406257620
Produktų klasė	22D

Aprašymas

VBMT 160404 HBT130 Kietlydinys: HBT130

Drožlialaužis: MM

Pjūvio gylis a_p : 0,3 - 2,5 mm

Pastūma f : 0,05 - 0,35 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 200 m/min

Techninis aprašymas

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VBMT 160404
Pjūvio gylis a_p	0,3 - 2,5 mm
Kampo spindulys	0,4 mm
Kietlydinys	HBT130
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 200 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	M

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pastūma f	0,05 - 0,35 mm/aps,
Ašmenys	HM
Drožlialaužis	MM
Danga	TiCN
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui