

**VCMT 110304, Rūšis: HBT020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261386 HBT020
GTIN	4062406257675
Produktų klasė	22D

Techninis aprašymas

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VCMT 110304
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	0,4 - 1,5 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Ašmenys	HM
Kietlydinys	HBT020
Danga	TiCN
Drožlialaužis	PF

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 330 m/min
Kampo spindulys	0,4 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui