

Garant
VHM freza HPC / TPC, TiAlN, Ø DC: 20 mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	203028 20
GTIN	4045197527691
Produktų klasė	11X

Aprašymas
Modelis:

Užapvalintos pjovimo briaunų viršūnės su **specialia danga**.

Tolerancija Nominalusis Ø: f8

Dantų skaičius Z: 4

Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 35 laipsniai

Skersinės pastūmos kryptis: horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai

Kotas: DIN 6535 HB su h6

Dantų skaičius Z: 4

Pjovimo briaunos ilgis L_c : 41 mm

Bendras ilgis L: 104 mm

Koto Ø D_s : 20 mm

Kampų užapvalinimas r_v : 0,3 mm

Pastūma f_z apdirbant Inconel® ruošinių šoninius paviršius: 0,09 mm

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos Ø D_c	20 mm
Dantų skaičius Z	4
Pastūma f_z apdirbant Inconel® ruošinių šoninius paviršius	0,09 mm
Koto Ø D_s	20 mm
Bendras ilgis L	104 mm
Pjovimo briaunos ilgis L_c	41 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Kotas	DIN 6535 HB su h6

Tolerancija Nominalusis Ø	f8
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	35 laipsniai
Kampų užapvalinimas r_v	0,3 mm
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Norma	DIN 6527
Tipas	N
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės	nevienodas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,08×D
Vidinis aušinimas	ne
Pjovimo technika	TPC
Pjovimo technika	HPC
Spalvinis žymėjimas	rožinė
Produkto rūšis	Kotinė freza

Paslaugos

Koto tikslumo tolerancijos nustatymas Tipas FRST	209900 FRST
Koto užgalandimas karštojo užspaudimo patronui su apsaugine funkcija Įrankio koto Ø 20 mm	SZ2025 20