

Garant**VHM sferinė freza HPC, TiAlN, Ø f8 DC / DS: 6mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	207485 6
GTIN	4045197354440
Produktų klasė	11X

Aprašymas**Modelis:**

Speciali geometrija apdirbant **titaną ir titano lydinius**. 4 galinės pjovimo briaunos iki centro, todėl galima naudoti kaip **4-briaunę frezą** įvairaus gylio pjūviams.

Tolerancija: spindulio kontūras = **±0,005 mm**.

Pastaba:

JAU YRA NAUJA KARTA! Rekomenduojamas patobulintas produktas Nr. 207487.

Techninis aprašymas

Dantų skaičius Z	4
Pastūma f_z apdirbant titano ruošinių šoninius paviršius > 850 N/mm ²	0,024 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	6 mm
Pastūma f_z frezavimui kopijuojant titane > 850 N/mm ²	0,03 mm
Koto Ø D _s	6 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Pjovimo briaunos ilgis L _c	10 mm
Korekcijos koeficientas v _c	1,25
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	45 laipsniai
Spindulys R	3 mm
Danga	TiAlN

Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	N
Tolerancija Nominalusis Ø	f8
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis a _e frezuojant	0,05×D frezuojant kopijuojant
Darbinis plotis a _e frezuojant	0,5×D apdirbant šoninius paviršius
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas	ne
Pjovimo technika	HPC
Spalvinis žymėjimas	rožinė
Produkto rūšis	Sferinė ir rutulinė freza

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Ti >850 N/mm ²	tinka	50 m/min	S
Inkonelis	tinka	30 m/min	S
drėgnas, maks.	tinka		

Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HB	129100 HB
--------------------------	-----------