

**VCMT 160404, Rūšis: HBT020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261474 HBT020
GTIN	4062406257736
Produktų klasė	22D

Aprašymas

VCMT 160404 HBT020 Kietlydinys: HBT020

Drožlialaužis: PM

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2,5 mm

Pastūma f : 0,12 - 0,3 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 100 - 280 m/min

Techninis aprašymas

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VCMT 160404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Danga	TiCN
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Kampo spindulys	0,4 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Pastūma f	0,12 - 0,3 mm/aps,

Drožialaužis	PM
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2,5 mm
Ašmenys	HM
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 280 m/min
Kietlydinys	HBT020
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui