

Garant

Mechanizuoto užspaudimo griebtuvas su fiksavimo funkcija, SK 50, Ø D1: 12mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	300767 12
GTIN	4062406261214
Produktų klasė	31A

Aprašymas

Modelis:

- Tikslus šlifavimas (mažas radialinis mušimas).
- Maksimalus perduodamas sukimo momentas padidina atsparumą ir pagerina paviršiaus kokybę.
- Centruotas įrankio užspaudimas, optimalus radialinis mušimas.
- Integruotas ilgio nustatymo varžtas.
- Vidinio aušinimo kanalas.

Privalumai:

Greitas ir paprastas fiksavimas, kad freza neišsitrauktų per HB (Weldon) paviršių. Užtikrinamas tvirtas ryšys tarp karštojo užspaudimo patrono ir įrankio. Kompaktiškas, vibraciją optimizuojantis kontūras.

Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio koto tolerancija HB tvirtinimui. Geriausiai tinka sudėtingam metalo apdirbimui (HPC, TPC).

Tiekimo sudėtis:

Kartu su užveržimo veržle.

Pastaba:

Užspaudimo angos grioveliai nenaudojami aušinimo skysčiui perduoti. Aušinimo skystį galima paduoti tik tiesiogiai per įrankį.

Techninis aprašymas

Išorinis spyruoklinės įvorės Ø D	40 mm
----------------------------------	-------

tinkamas kablinis raktas Nr. 628400.	40/42
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	74 mm
Užspaudimo $\varnothing D_1$	12 mm
Užspaudimo jėga iki	430 Nm
Laikiklis	SK 50
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	AD
Vidinis aušinimas	taip
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5 prie 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	$\leq 5 \mu\text{m}$
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Mechanizuoto užspaudimo griebtuvas

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/300767-12>