

**DNMG 150612, Rūšis: HBT130****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250787 HBT130
GTIN	4062406261641
Produktų klasė	22D

Aprašymas

DNMG 150612 HBT130 Kietlydinys: HBT130

Drožlialaužis: MR

Pjūvio gylis a_p : 2 - 6 mm

Pastūma f : 0,15 - 0,55 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 40 - 180 m/min

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	1,2 mm
Drožlialaužis	MR
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	40 - 180 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūs apdirbimas
Kietlydinys	HBT130
Pjūvio gylis a_p	2 - 6 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4

Pagrindinis naudojimas	M
Ašmenys	HM
Danga	TiCN
Pastūma f	0,15 - 0,55 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150612
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui