



Mini freza HSS-Co8, be dangos, Ø e8 DC: 5,75mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	191360 5,75
GTIN	4045197102119
Produktų klasė	12W

Aprašymas

Modelis:

Priekinių briaunų geometrija skirta frezos įsigilinimui.

Ekscentrinis pjovimo dantų užgalandimas. Kotas panašus kaip DIN 1835 B su koto tolerancija h6. Universali pjovimo geometrija. Įstačius į plokštumų griebtuvą arba užspaudimo įvorę gali būti naudojama kaip **griovelių ir kotinė freza. Didelis pjovimo našumas**, itin gera kaina. Išdrožų frezavimui.

Pastaba:

Jokių papildomų išlaidų susijusių su frezų pergalandimu, nes pigiau naudoti mini frezas iki pat jų susidėvėjimo ribos ir išmesti, nei jas pergalėti.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos Ø D _c	5,75 mm
Dantų skaičius Z	3
Pastūma f _z grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm ²	0,008 mm
Koto Ø D _s	6 mm
Bendras ilgis L	39 mm
Pjovimo briaunos ilgis L _c	8 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Kotas	HB su h6
Tolerancija Nominalusis Ø	e8
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	30 laipsniai

Kampų nuožulos kampas	90 laipsniai
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS Co 8
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	N
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	83 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	30 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	25 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	25 m/min	P
CuZn	ribotai tinka	55 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		