



## Rankinis magnetinis kėliklis, Tipas: MHL



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 085971 MHL    |
| GTIN             | 5012095619260 |
| Produktų klasė   | 08Q           |

### Aprašymas

#### Modelis:

Lengvas ir greitas smulkių plieninių dalių ar plokščių pakėlimas.

maksimali vardinė sukibimo jėga ašies kryptimi: 150 N

Aukštis: 85 mm

Ilgis: 130 mm

Plotis: 28 mm

Svoris: 0,42 kg

### Techninis aprašymas

|  |                      |
|--|----------------------|
| Plotis   | 28 mm                |
| Aukštis  | 85 mm                |
| Svoris   | 0,42 kg              |
| maksimalus atsparumas temperatūrai             | 80 °C                |
| Ilgis  | 130 mm               |
| maksimali vardinė sukibimo jėga ašies kryptimi | 150 N                |
| Produkto rūšis                                 | Magnetiniai keltuvai |

