



Priekinių varomųjų galvučių rinkinys CoAE medinėje dėžutėje Dešininė eiga, Morzės kūgis (MK): 3



Užsakymo data

Užsakymo numeris

327451 3

GTIN

Produktų klasė

33I

Aprašymas

Modelis:

- Viršūnės kampas 60°, ruošinio Ø 8–80 mm.
- Įtemptos, ašine kryptimi reguliuojamos diskinės spyruoklės kompensuoja centravimo klaidų gylį skirtumus.
- Puikiai dera su besisukančiais tekinimo staklių centrais Nr. 321720, 321750 arba 321770.

Besisukantys tekinimo centrai mechaninėje gamyboje yra skirti įrankių tvirtinimui. Jie naudojami sukimo momentui perduoti iš staklių suklio į ruošinį. Apdirbimo staklių sukliui tvirtinami naudojant besisukančius tekinimo centrus. Visą išorinį ruošinio kontūrą galima užbaigti vienu užspaudimu. Aukštus radialinio mušimo reikalavimus galima įgyvendinti tvirtinant per ruošinio centrą.

CoAE yra besisukantis tekinimo centras, rankiniu būdu tvirtinamas tekinimo staklėse. Jis daugiausia naudojamas apdirbant per visą ilgį. Komponentai užspaudžiami priekyje. Frezavimas taip pat gali būti atliekamas vienu užspaudimu. Jis išsiskiria pastovia užspaudimo jėga, net esant nelygiems priekiniams paviršiams ar didesniems nukrypimams nuo statmenumo tiesei. Laikiklis nekibirkščiuoja. Dėl modulinės konstrukcijos skirtingus antgalius ir varomąsias galvutes galima naudoti su vienu besisukančiu tekinimo centru ir apdirbti įvairias geometrijas. CoAE pakeičia Röhms besisukančią tekinimo centrą CoA. Tinka staklėms, kuriose užspaudžiama rankiniu būdu.

Paskirtis:

Tvirtinimui tekinimo staklių suklio kūgyje.

Tiekimo sudėtis:

- 1 bazinis korpusas Nr. 327521 (tinka dešininei ir kairinei sukimosi kryptims).
- 1 centravimo viršūnė Nr. 327661 dyd 6, varomajai galvutei dyd. 13 – 24.
- 1 centravimo viršūnė Nr. 327661 dyd 12, varomajai galvutei dyd. 21 – 40.
- 4 varančiosios galvutės, kai Ø yra 13 – 100 mm Nr. 327601, 327611, 327641 ir 327651.
- Medinėje dėžutėje, kurioje yra vieta 6 papildomoms varomosioms galvutėms ir 3 besisukantiems tekinimo staklių centrams.

Pastaba:

Sistema CoAE su **apvaliu** atraminiu stūmokliu.

Techninis aprašymas

Centravimo viršūnės Ø	6; 12 mm
Svoris	3,9 kg
Darbių ribų Ø	13 - 100 mm
Morzės kūgis	3
Nuspaudimo varžtas	ne
Produkto rūšis	Varomųjų galvučių įtaisas

Priedai

Centravimo viršūnė CoAE priekinei varomajai galvutei Centravimo antgalio Ø D 12 mm	327661 12
Centravimo viršūnė CoAE priekinei varomajai galvutei Centravimo antgalio Ø D 6 mm	327661 6
Priekinių varomųjų galvučių bazinis korpusas CoAEsu Morzės kūgiu Morzės kūgis (MK) 3	327521 3