



Priekinių varomųjų galvučių rinkinys CoAE medinėje dėžutėje Dešininė eiga, Morzės kūgis (MK): 5



Užsakymo data

Užsakymo numeris	327451 5
GTIN	4019208502632
Produktų klasė	33I

Aprašymas

Modelis:

- Viršūnės kampas 60°, ruošinio Ø 8–80 mm.
- Įtemptos, ašine kryptimi reguliuojamos diskinės spyruoklės kompensuoja centravimo klaidų gylį skirtumus.
- Puikiai dera su besisukančiais tekinimo staklių centrais Nr. 321720, 321750 arba 321770.

Besisukantys tekinimo centrai mechaninėje gamyboje yra skirti įrankių tvirtinimui. Jie naudojami sukimo momentui perduoti iš staklių suklio į ruošinį. Apdirbimo staklių sukliui tvirtinami naudojant besisukančius tekinimo centrus. Visą išorinį ruošinio kontūrą galima užbaigti vienu užspaudimu. Aukštus radialinio mušimo reikalavimus galima įgyvendinti tvirtinant per ruošinio centrą.

CoAE yra besisukantis tekinimo centras, rankiniu būdu tvirtinamas tekinimo staklėse. Jis daugiausia naudojamas apdirbant per visą ilgį. Komponentai užspaudžiami priekyje. Frezavimas taip pat gali būti atliekamas vienu užspaudimu. Jis išsiskiria pastovia užspaudimo jėga, net esant nelygiems priekiniams paviršiams ar didesniems nukrypimams nuo statmenumo tiesei. Laikiklis nekibirkščiuoja. Dėl modulinės konstrukcijos skirtingus antgalius ir varomąsias galvutes galima naudoti su vienu besisukančiu tekinimo centru ir apdirbti įvairias geometrijas. CoAE pakeičia Röhms besisukančią tekinimo centrą CoA. Tinka staklėms, kuriose užspaudžiama rankiniu būdu.

Paskirtis:

Tvirtinimui tekinimo staklių suklio kūgyje.

Tiekimo sudėtis:

- 1 bazinis korpusas Nr. 327521 (tinka dešininei ir kairinei sukimosi kryptčiai).
- 1 centravimo viršūnė Nr. 327661 dyd 6, varomajai galvutei dyd. 13 – 24.
- 1 centravimo viršūnė Nr. 327661 dyd 12, varomajai galvutei dyd. 21 – 40.
- 4 varančiosios galvutės, kai Ø yra 13 – 100 mm Nr. 327601, 327611, 327641 ir 327651.
- Medinėje dėžutėje, kurioje yra vieta 6 papildomoms varomosioms galvutėms ir 3 besisukantiems tekinimo staklių centrams.

Pastaba:

Sistema CoAE su **apvaliu** atraminiu stūmokliu.

Darbinių ribų Ø: 13 - 100 mm

Centravimo viršūnės Ø: 6; 12 mm

Svoris: 4,9 kg

Techninis aprašymas

Centravimo viršūnės Ø	6; 12 mm
Darbinių ribų Ø	13 - 100 mm
Svoris	4,9 kg
Morzės kūgis	5
Nuspaudimo varžtas	ne
Produkto rūšis	Varomųjų galvučių įtaisas

Priedai

Varomoji galvutė CoAE, dantyta Dešininė eiga Darbinių ribų Ø 13-24 mm	327601 13-24
Varomoji galvutė CoAE, su HM plokštelėm Dešininė eiga Darbinių ribų Ø 51-100 mm	327641 51-100
Centravimo viršūnė CoAE priekinei varomajai galvutei Centravimo antgalio Ø D 12 mm	327661 12
Varomoji galvutė CoAE, dantyta Kairinė eiga Darbinių ribų Ø 13-24 mm	327611 13-24
Varomoji galvutė CoAE, su HM plokštelėm Kairinė eiga Darbinių ribų Ø 51-100 mm	327651 51-100
Priekinių varomųjų galvučių bazinis korpusas CoAE su Morzės kūgiu Morzės kūgis (MK) 5	327521 5

Centravimo viršūnė CoAE priekinei varomajai galvutei
Centravimo antgalio Ø D 6 mm

327661 6