



Priekinių varomųjų galvučių bazinis korpusas CoAE su Morzės kūgiu, Morzės kūgis (MK): 3



Užsakymo data

Užsakymo numeris

327521 3

GTIN

Produktų klasė

33I

Aprašymas

Modelis:

Besisukantys tekinimo centrai mechaninėje gamyboje yra skirti įrankių tvirtinimui. Jie naudojami sukimo momentui perduoti iš staklių suklio į ruošinį. Apdirbimo staklių sukliui tvirtinami naudojant besisukančius tekinimo centrus. Visą išorinį ruošinio kontūrą galima užbaigti vienu užspaudimu. Aukštus radialinio mušimo reikalavimus galima įgyvendinti tvirtinant per ruošinio centrus.

CoAE yra besisukantis tekinimo centras, rankiniu būdu tvirtinamas tekinimo staklėse. Jis daugiausia naudojamas apdirbant per visą ilgį. Komponentai užspaudžiami priekyje. Frezavimas taip pat gali būti atliekamas vienu užspaudimu. Jis išsiskiria pastovia užspaudimo jėga, net esant nelygiems priekiniams paviršiams ar didesniems nukrypimams nuo statmenumo tiesei. Laikiklis nekibirkščiuoja. Dėl modulinės konstrukcijos skirtingus antgalius ir varomąsias galvutes galima naudoti su vienu besisukančiu tekinimo centru ir apdirbti įvairias geometrijas. CoAE pakeičia Röhm besisukančią tekinimo centrą CoA. Tinka staklėms, kuriose užspaudžiama rankiniu būdu. Be besisukančio tekinimo staklių centro ir varomųjų galvučių, tinka dirbant dešinine ir kairine eiga.

Tinka:

Besisukantys tekinimo staklių centrai Nr. 321720, 321750 ir 321770.

Priedai pasirinktinai:

Varomosios galvutės Nr. 327601 – 327651, centravimo viršūnė Nr. 327661.

Techninis aprašymas

Ilgis nuo suklio	54 mm
Svoris	1,6 kg
maksimalus korpuso Ø	70 mm
Morzės kūgis	3
Nuspaudimo varžtas	ne
Produkto rūšis	Varomųjų galvučių įtaisas