




Priekinių varomųjų galvučių bazinis korpusas CoAE tekimo griebtuvui tvirtinti, Koto Ø: 25mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	327541 25
GTIN	4019208495712
Produktų klasė	33I

Aprašymas

Modelis:

Be besisukančio tekimo staklių centro ir varomųjų galvučių, tinka dirbant dešinine ir kairine eiga.

Besisukantys tekimo centrai mechaninėje gamyboje yra skirti įrankių tvirtinimui. Jie naudojami sukimo momentui perduoti iš staklių suklio į ruošinį. Apdirbimo staklių sukliai tvirtinami naudojant besisukančius tekimo centrus. Visą išorinį ruošinio kontūrą galima užbaigti vienu užspaudimu. Aukštus radialinio mušimo reikalavimus galima įgyvendinti tvirtinant per ruošinio centrus.

CoAE yra besisukantis tekimo centras, rankiniu būdu tvirtinamas tekimo staklėse. Jis daugiausia naudojamas apdirbant per visą ilgį. Komponentai užspaudžiami priekyje. Frezavimas taip pat gali būti atliekamas vienu užspaudimu. Jis išsiskiria pastovia užspaudimo jėga, net esant nelygiems priekiniams paviršiams ar didesniems nukrypimams nuo statmenumo tiesei. Laikiklis nekibirkščiuoja. Dėl modulinės konstrukcijos skirtingus antgalius ir varomąsias galvutes galima naudoti su vienu besisukančiu tekimo centru ir apdirbti įvairias geometrijas. CoAE pakeičia Röhm besisukančią tekimo centrą CoA. Tinka staklėms, kuriose užspaudžiama rankiniu būdu.

Tinka:

Besisukantys tekimo staklių centrai Nr. 321720, 321750 ir 321770.

Priedai pasirinktinai:

Varomosios galvutės Nr. 327601 – 327651, centravimo viršūnė Nr. 327661.

maksimalus korpuso Ø: 70 mm

Koto Ø D_s: 25 mm

Užspaudžiamas koto ilgis: 87,5 mm

Svoris: 1,7 kg

Techninis aprašymas

maksimalus korpuso Ø	70 mm
Užspaudžiamas koto ilgis	87,5 mm
Svoris	1,7 kg
Koto Ø D _s	25 mm
Nuspaudimo varžtas	ne
Produkto rūšis	Varomųjų galvučių įtaisas