



Varomoji galvutė CoAE, dantyta Dešininė eiga, Darbinių ribų Ø: 26-50mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris

327601 26-50

GTIN

Produktų klasė

33I

Aprašymas

Modelis:

Besisukantys tekinimo centrai mechaninėje gamyboje yra skirti įrankių tvirtinimui. Jie naudojami sukimo momentui perduoti iš staklių suklio į ruošinį. Apdirbimo staklių sukliui tvirtinami naudojant besisukančius tekinimo centrus. Visą išorinį ruošinio kontūrą galima užbaigti vienu užspaudimu. Aukštus radialinio mušimo reikalavimus galima įgyvendinti tvirtinant per ruošinio centrus.

CoAE yra besisukantis tekinimo centras, rankiniu būdu tvirtinamas tekinimo staklėse. Jis daugiausia naudojamas apdirbant per visą ilgį. Komponentai užspaudžiami priekyje. Frezavimas taip pat gali būti atliekamas vienu užspaudimu. Jis išsiskiria pastovia užspaudimo jėga, net esant nelygiems priekiniams paviršiams ar didesniems nukrypimams nuo statmenumo tiesei. Laikiklis nekibirkščiuoja. Dėl modulinės konstrukcijos skirtingus antgalius ir varomąsias galvutes galima naudoti su vienu besisukančiu tekinimo centru ir apdirbti įvairias geometrijas. CoAE pakeičia Röhms besisukančią tekinimo centrą CoA. Tinka staklėms, kuriose užspaudžiama rankiniu būdu. Varomosios galvutės **tiesiais dantimis**.

Paskirtis:

Rinkinių Nr. 327541 arba darbo srities praplėtimui arba pakeitimui.

Tinka:

Bazinis korpusas Nr. 327521 ir 327541.

Pastaba:

CoAE varomosios galvutės taip pat tinka senai CoA sistemai (kampuoti atraminiai stūmokliai).

Techninis aprašymas

Darbinių ribų Ø	26 - 50 mm
Ilgis C	30 mm
tam tinkantis atraminio centro Ø D	16 mm
Užspaudimo ribos Ø A	25 mm
Paskirtis	dešininis
Dantytumas	fiksuota
Produkto rūšis	Varomųjų galvučių įtaisas