

Garant

GARANT Power Q Double greitaeigė freza, su sriegiu, $\varnothing D$ / pjovimo dantų skaičius Z: 42/4mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	213004 42/4
GTIN	4062406266691
Produktų klasė	210

Aprašymas

Modelis:

Įrankių sistema su **išskirtinai stabiliu plokštelių lizdu saugiam darbo procesui. Pjovimo jėgą mažinančios įrankių geometrijos** reikšmingai prisideda **prie pagrindinio veleno apkrovos sumažinimo.**

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219799 7 (10IP; 2,8Nm).

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 2,8** su geležte Nr. **674252 dyd. 10IP.**

Naudojant ilgintuvus reikalingas vidinis aušinimas.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L_{viso}	47 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{min}}$	74 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	42 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{max}}$	82 mm
$\varnothing D_2$	29 mm
$\varnothing D_3$	32 mm
Nuožulos kampas α_{max}	1,16 laipsniai

Serija	Power Q
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	1,2 mm
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{max}	29,55 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	XOMU094812
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
Tvirtinimo sriegis M	M16
Koto tipas	su sriegiu
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 10IP	674252 10IP
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,8 Nm	211750 2,8
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt. Tipas 7	219799 7