

**Garant****GARANT Power Q Double greitaeigė freza, Weldon kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 30/3mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	213000 30/3
GTIN	4062406266356
Produktų klasė	210

**Aprašymas****Modelis:**

Įrankių sistema su **išskirtinai stabiliu plokštelių lizdu saugiam darbo procesui. Pjovimo jėgą mažinančios įrankių geometrijos** reikšmingai prisideda **prie pagrindinio veleno apkrovos sumažinimo.**

**Atsarginė dalis:**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219799 7 (10IP; 2,8Nm).

**Pastaba:**

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 2,8** su geležte Nr. **674252 dyd. 10IP.**

**Techninis aprašymas**

Iškyšos ilgis $L_1$	40 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{max}$	58 mm
Serija	Power Q
Nuožulos ilgis $L$ , skirtas $\alpha_{max}$	17,55 mm
Vidinis aušinimas	taip
Nuožulos kampas $\alpha_{max}$	1,96 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Bendras ilgis $L_{viso}$	100 mm

Ø D <sub>3</sub>	20 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D <sub>min</sub>	50 mm
Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	30 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a <sub>p</sub>	1,2 mm
Koto Ø D <sub>s</sub> h <sub>6</sub>	32 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	XOMU094812
Reguliuojamas kampas κ	15 laipsniai
Koto tipas	Weldon kotas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Pjovimo technika	HPC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

## Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 5,0 Nm	211750 5,0
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt. Tipas 7	219799 7