

Garant
**Kopijavimo frezavimo galvutė, Weldon kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z:
20/2Lmm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	212003 20/2L
GTIN	4062406576479
Produktų klasė	210

Aprašymas
Modelis:

Naujausios kartos kopijavimo ir plokštumų frezos. Indeksuotos apvalios keičiamos plokštelės užtikrina stabilias sąlygas ir apsaugo plokštelę nuo netyčinio pasisukimo naudojimo metu. Optimizuota forma tarp keičiamos plokštelės ir lizdo garantuoja aukščiausią proceso patikimumą.

Pastaba:

$a_{p,max} = 5,0 \text{ mm.}$

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 2,2** su geležte Nr. **674252 dyd. 9IP.**

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	RPK.10T3M0T
Iškyšos ilgis L_1	100 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{max}$	38 mm
Nuožulos kampas α_{max}	5,37 laipsniai
Nuožulos ilgis L , skirtas α_{max}	7,45 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{min}$	30 mm
Bendras ilgis L_{viso}	155 mm
$\varnothing D_3$	10 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	20 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	15–30 laipsniai
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	0,7 mm
Koto Ø D _s h ₆	20 mm
Koto tipas	Weldon kotas
Freza, pritaikyta plokštelės formai	apvali
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	kintamas
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt. Tipas 2	219878 2
---	----------