

**Garant****GARANT Power Q Double greitaeigė freza, su sriegiu, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 30/3mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	213004 30/3
GTIN	4062406266653
Produktų klasė	210

**Aprašymas****Modelis:**

Įrankių sistema su **išskirtinai stabiliu plokštelių lizdu saugiam darbo procesui. Pjovimo jėgą mažinančios įrankių geometrijos** reikšmingai prisideda **prie pagrindinio veleno apkrovos sumažinimo.**

**Atsarginė dalis:**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219799 7 (10IP; 2,8Nm).

**Pastaba:**

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 2,8** su geležte Nr. **674252 dyd. 10IP.**

Naudojant ilgintuvus reikalingas vidinis aušinimas.

**Techninis aprašymas**

Apskritiminis interpoliavimo frezavimas $a_p$	1,2 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas $a_{max}$	17,55 mm
Vidinis aušinimas	taip
$\varnothing D_2$	29 mm
Bendras ilgis $L_{viso}$	47 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	30 mm
$\varnothing D_1 h_6$	17 mm

Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	58 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	XOMU094812
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	50 mm
Tvirtinimo sriegis M	M16
Serija	Power Q
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
$\varnothing D_3$	20 mm
Nuožulos kampas $\alpha_{\max}$	1,96 laipsniai
Koto tipas	su sriegiu
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

## Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 10IP	674252 10IP
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,8 Nm	211750 2,8
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt. Tipas 7	219799 7