

Garant

GARANT Power Q Double greitaeigė freza, Cilindrinis kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 30/3mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	213002 30/3
GTIN	4062406266448
Produktų klasė	210

Aprašymas

Modelis:

Įrankių sistema su **išskirtinai stabilium plokštelių lizdu saugiam darbo procesui. Pjovimo jėgą mažinančios įrankių geometrijos** reikšmingai prisideda **prie pagrindinio veleno apkrovos sumažinimo.**

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219799 7 (10IP; 2,8Nm).

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 2,8** su geležte Nr. **674252 dyd. 10IP.**

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	XOMU094812
Reguliuojamas kampas κ	15 laipsniai
Nuožulos kampas α_{max}	1,96 laipsniai
Koto Ø D _s h ₆	32 mm
Vidinis aušinimas	taip
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{min}	50 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	30 mm
Serija	Power Q
Pjovimo briaunų skaičius Z	3

Iškyšos ilgis L_1	70 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	1,2 mm
$\varnothing D_3$	20 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{max}$	58 mm
Bendras ilgis L_{viso}	150 mm
Nuožulos ilgis L , skirtas α_{max}	17,55 mm
Koto tipas	Cilindrinis kotas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt. Tipas 7	219799 7
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,8 Nm	211750 2,8
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 10IP	674252 10IP