

Garant**GARANT Power Q Double greitaeigė freza, su kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 50/5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	213006 50/5
GTIN	4062406266745
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Įrankių sistema su išskirtinai stabilium plokštelių lizdu saugiam darbo procesui. Pjovimo jėgą mažinančios įrankių geometrijos reikšmingai prisideda prie pagrindinio veleno apkrovos sumažinimo.

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219799 7 (10IP; 2,8Nm).

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 2,8** su geležte Nr. **674252 dyd. 10IP**.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L_{viso}	50 mm
Vidinis aušinimas	taip
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{min}}$	90 mm
Nuožulos ilgis L , skirtas α_{max}	37,55 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	5

Reguliuojamas kampas κ	15 laipsniai
Tvirtinimo kiaurymės \varnothing	22 mm
Nuožulos kampas α_{\max}	0,92 laipsniai
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	1,2 mm
Serija	Power Q
Tinkamos keičiamos plokštelės	XOMU094812
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	98 mm
$\varnothing D_3$	40 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	50 mm
Fz Helix	0,8
Koto tipas	su kiauryme
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Pjovimo technika	HPC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt. Tipas 7	219799 7
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,8 Nm	211750 2,8
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 10IP	674252 10IP