


Garant**VHM kūginė freza forma D 45°, TiAlN, Ø js16 DC: 16mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	208036 16
GTIN	4045197269881
Produktų klasė	11X

Aprašymas

Modelis:Kampo tolerancija $\pm 8'$.**Pastaba:**

Kreipiančiųjų frezavimui įrankių ir mašinų gamyboje.

Pilnam įsipjovimui f_z pastūma 50 %.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos Ø D_c	16 mm
Dantų skaičius Z	6
Sužeminto koto Ø D_1	8 mm
Pastūma f_z apdirbant plieną $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,042 mm
Koto Ø D_s	10 mm
Bendras ilgis L	60 mm
Pjovimo briaunos ilgis L_c	4 mm
Forma	D
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Norma	DIN 1833

Tolerancija Nominalusis Ø	js16
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas	ne
Koto tolerancija	h6
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Kūginė freza

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	105 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	90 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	90 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	80 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	60 m/min	P
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		