

Garant

GARANT Power Q Double greitaeigė freza, Cilindrinis kotas, $\varnothing D$ / pjovimo dantų skaičius Z: 32/3mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	213002 32/3
GTIN	4062406266455
Produktų klasė	210

Aprašymas

Modelis:

Įrankių sistema su **išskirtinai stabiliu plokštelių lizdu saugiam darbo procesui. Pjovimo jėgą mažinančios įrankių geometrijos** reikšmingai prisideda **prie pagrindinio veleno apkrovos sumažinimo.**

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219799 7 (10IP; 2,8Nm).

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 2,8** su geležte Nr. **674252 dyd. 10IP.**

Techninis aprašymas

Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{max}$	62 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	32 mm
Bendras ilgis L_{viso}	150 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{max}	19,55 mm
Nuožulos kampas α_{max}	1,76 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Serija	Power Q
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{min}$	54 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	XOMU094812

Reguliuojamas kampas κ	15 laipsniai
Koto $\varnothing D_5$ h6	32 mm
Iškyšos ilgis L_1	70 mm
Vidinis aušinimas	taip
$\varnothing D_3$	22 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	1,2 mm
Koto tipas	Cilindrinis kotas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt. Tipas 7	219799 7
Dinamometrinis atsuktuvai, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,8 Nm	211750 2,8
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 10IP	674252 10IP