

Garant
VHM T formos griovelių freza, TiAlN, Ø DC × LC d11 × d11: 28X12 mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	208032 28X12
GTIN	4045197269027
Produktų klasė	11X

Aprašymas
Modelis:

Freza pjauna šoniniu ir abiem galiniais paviršiais. Pakaitomis skirtingai įstrižai išdėstytais dantimis (kryžminis dantytumas) pasiekiami labai geri pjovimo rezultatai.

Pastaba:

T formos griovelių frezavimui pagal DIN 650.

Pilnam įpjovimui f_z su pastūma 50 %.

Tipas: N

Dantų skaičius Z: 6

Dantų skaičius Z: 6

skirta T formos grioveliams DIN 650: 16 mm

Sužeminto koto Ø D_1 : 13 mm

Bendras ilgis L: 85 mm

Koto Ø D_s : 16 mm

Kampų nuožulos plotis prie 45°: 0,2 mm

Techninis aprašymas

skirta T formos grioveliams DIN 650	16 mm
Pastūma f_z apdirbant plieną < 900 N/mm ²	0,035 mm
Pjovimo briaunos Ø D_c	28 mm
Kampų nuožulos plotis prie 45°	0,2 mm
Dantų skaičius Z	6
Sužeminto koto Ø D_1	13 mm

Koto $\varnothing D_s$	16 mm
Bendras ilgis L	85 mm
Tipas	N
Pjovimo briaunos ilgis L_c	12 mm
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Norma	DIN 851
Frezos profilis	kryžminiai dantys
Tolerancija Nominalusis \varnothing	d11
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	12 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas	ne
Koto tolerancija	h6
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Kotinė freza