

Garant

GARANT Power Q Double greitaeigė freza, Cilindrinis kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 35/4mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	213002 35/4
GTIN	4062406266462
Produktų klasė	210

Aprašymas

Modelis:

Įrankių sistema su **išskirtinai stabiliu plokštelių lizdu saugiam darbo procesui. Pjovimo jėgą mažinančios įrankių geometrijos** reikšmingai prisideda **prie pagrindinio veleno apkrovos sumažinimo.**

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219799 7 (10IP; 2,8Nm).

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 2,8** su geležte Nr. **674252 dyd. 10IP.**

Techninis aprašymas

Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	1,2 mm
Vidinis aušinimas	taip
Iškyšos ilgis L_1	70 mm
Serija	Power Q
Nuožulos ilgis L , skirtas α_{max}	22,55 mm
Nuožulos kampas α_{max}	1,52 laipsniai
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{max}$	68 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Reguliuojamas kampas κ	15 laipsniai

Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	35 mm
Bendras ilgis L_{viso}	150 mm
$\varnothing D_3$	25 mm
Koto $\varnothing D_s$ h6	32 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	XOMU094812
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{min}}$	60 mm
Koto tipas	Cilindrinis kotas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt. Tipas 7	219799 7
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,8 Nm	211750 2,8
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 10IP	674252 10IP