


Garant
VHM T formos freza, TiAlN, Ø DC × LC h11 × e8: 13,5X4 mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	208025 13,5X4
GTIN	4045197198860
Produktų klasė	11X

Aprašymas
Modelis:

Pjauna šonine briauna su pakaitomis įstrižai išdėstytais dantimis. Šoniniai dantų paviršiai yra šlifuoti, todėl įrankis neužstringa detalėje.

Pastaba:

Pleištinių griovelių frezavimui DIN 6888.

Griovelis: f_z skirta $a_p = 0,25 \times D$.

Tipas: N

Dantų skaičius Z: 8

Dantų skaičius Z: 8

segmentinių pleiščių grioveliams DIN 6888: 4,0×5,0 mm

Sužeminto koto Ø D_1 : 4,6 mm

Bendras ilgis L: 56 mm

Koto Ø D_s : 10 mm

Pastūma f_z grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm²: 0,035 mm

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos Ø D_c	13,5 mm
segmentinių pleiščių grioveliams DIN 6888	4,0×5,0 mm
Pastūma f_z grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm ²	0,035 mm
Dantų skaičius Z	8
Sužeminto koto Ø D_1	4,6 mm

Koto $\varnothing D_s$	10 mm
Bendras ilgis L	56 mm
Tipas	N
Pjovimo briaunos ilgis L_c	4 mm
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Norma	DIN 850 D/F
Frezos profilis	kryžminiai dantys
Tolerancija Nominalusis \varnothing	e8
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai
Darbinis plotis a_e frezuojant	Griovelio pjovimo gylis $1 \times D$
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas	ne
Koto tolerancija	h6
Kampų nuožulos kampas	90 laipsniai
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Kotinė freza