

Garant**GARANT Power Q Double greitaeigė freza, Weldon kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 40/4mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	213000 40/4
GTIN	4062406266370
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Įrankių sistema su **išskirtinai stabilium plokštelių lizdu saugiam darbo procesui. Pjovimo jėgą mažinančios įrankių geometrijos** reikšmingai prisideda **prie pagrindinio veleno apkrovos sumažinimo.**

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219799 7 (10IP; 2,8Nm).

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 2,8** su geležte Nr. **674252 dyd. 10IP.**

Techninis aprašymas

Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{min}	70 mm
Bendras ilgis L _{viso}	110 mm
Koto Ø D _s h ₆	32 mm
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	15 laipsniai
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{max}	78 mm
Serija	Power Q
Tinkamos keičiamos plokštelės	XOMU094812

Nuožulos kampas α_{\max}	1,25 laipsniai
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	40 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	1,2 mm
Iškyšos ilgis L_1	50 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
$\varnothing D_3$	30 mm
Nuožulos ilgis L , skirtas α_{\max}	27,55 mm
Koto tipas	Weldon kotas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Pjovimo technika	HPC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 5,0 Nm	211750 5,0
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt. Tipas 7	219799 7