

Garant

GARANT Power Q Double greitaeigė freza, su kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 63/6mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	213006 63/6
GTIN	4062406266769
Produktų klasė	210

Aprašymas

Modelis:

Įrankių sistema su išskirtinai stabiliu plokštelių lizdu saugiam darbo procesui. Pjovimo jėgą mažinančios įrankių geometrijos reikšmingai prisideda prie pagrindinio veleno apkrovos sumažinimo.

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219799 7 (10IP; 2,8Nm).

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 2,8** su geležte Nr. **674252 dyd. 10IP**.

Techninis aprašymas

Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	1,2 mm
Apskritimio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{max}$	124 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Reguliuojamas kampas κ	15 laipsniai
$\varnothing D_3$	53 mm

Nuožulos kampas α_{\max}	0,68 laipsniai
Serija	Power Q
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{\max}	50,55 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	63 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	XOMU094812
Tvirtinimo kiaurymės \varnothing	27 mm
Bendras ilgis L_{viso}	50 mm
Vidinis aušinimas	taip
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	116 mm
Fz Helix	0,8
Koto tipas	su kiauryme
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Pjovimo technika	HPC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt. Tipas 7	219799 7
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,8 Nm	211750 2,8
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 10IP	674252 10IP