

**Garant****GARANT Power Q Double greitaeigė freza, su sriegiu, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 35/4mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	213004 35/4
GTIN	4062406266677
Produktų klasė	210

**Aprašymas****Modelis:**

Įrankių sistema su **išskirtinai stabiliu plokštelių lizdu saugiam darbo procesui. Pjovimo jėgą mažinančios įrankių geometrijos** reikšmingai prisideda **prie pagrindinio veleno apkrovos sumažinimo.**

**Atsarginė dalis:**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219799 7 (10IP; 2,8Nm).

**Pastaba:**

Naudokite GARANT dinamometrinį raktą TQ Nr. **211750 dyd 2,8** su geležte Nr. **674252 dyd. 10IP.**

Naudojant ilgintuvus reikalingas vidinis aušinimas.

**Techninis aprašymas**

Tvirtinimo sriegis M	M16
Nuožulos kampas $\alpha_{max}$	1,52 laipsniai
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas $a_p$	1,2 mm
Ø D <sub>3</sub>	25 mm
Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	35 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	XOMU094812
Pjovimo briaunų skaičius Z	4

Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	68 mm
Vidinis aušinimas	taip
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	47 mm
$\varnothing D_2$	29 mm
Nuožulos ilgis $L$ , skirtas $\alpha_{\max}$	22,55 mm
Serija	Power Q
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	60 mm
Koto tipas	su sriegiu
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

## Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 10IP	674252 10IP
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,8 Nm	211750 2,8
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt. Tipas 7	219799 7