

Garant**GARANT Power Q Double greitaeigė freza, su sriegiu, $\varnothing D$ / pjovimo dantų skaičius Z: 40/4mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	213004 40/4
GTIN	4062406266684
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Įrankių sistema su **išskirtinai stabiliu plokštelių lizdu saugiam darbo procesui. Pjovimo jėgą mažinančios įrankių geometrijos** reikšmingai prisideda **prie pagrindinio veleno apkrovos sumažinimo.**

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219799 7 (10IP; 2,8Nm).

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 2,8** su geležte Nr. **674252 dyd. 10IP.**

Naudojant ilgintuvus reikalingas vidinis aušinimas.

Techninis aprašymas

Tvirtinimo sriegis M	M16
$\varnothing D_3$	30 mm
Bendras ilgis L_{viso}	47 mm
Serija	Power Q
Vidinis aušinimas	taip
Nuožulos kampas α_{max}	1,25 laipsniai
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	1,2 mm

Ø D ₂	29 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Ø D ₁ h6	17 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	40 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{max}	78 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas α _{max}	27,55 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{min}	70 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	XOMU094812
Koto tipas	su sriegiu
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 10IP	674252 10IP
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,8 Nm	211750 2,8
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt. Tipas 7	219799 7