

Garant

Kopijavimo frezavimo galvutė, su tvirtinimo kiauryme, $\varnothing D$ / pjovimo dantų skaičius Z: 35/3mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	212009 35/3
GTIN	4062406576554
Produktų klasė	210

Aprašymas

Modelis:

Naujausios kartos kopijavimo ir plokštumų frezos. Indeksuotos apvalios keičiamos plokštelės užtikrina stabilias sąlygas ir apsaugo plokštelę nuo netyčinio pasisukimo naudojimo metu. Optimizuota forma tarp keičiamos plokštelės ir lizdo garantuoja aukščiausią proceso patikimumą.

Pastaba:

$a_{p\max} = 5,0$ mm.

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 2,2** su geležte Nr. **674252 dyd. 9IP**.

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	35 mm
Reguliuojamas kampas κ	15–30 laipsniai
Vidinis aušinimas	taip
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	68 mm
Nuožulos kampas α_{\max}	1,79 laipsniai

$\varnothing D_3$	25 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Tvirtinimo kiaurymės \varnothing	16 mm
Bendras ilgis L_{viso}	40 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{max}	22,45 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	2,5 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	RPK.10T3M0T
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{min}}$	60 mm
Fz Helix	0,7
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Freza, pritaikyta plokštelės formai	apvali
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	kintamas
įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt. Tipas 2	219878 2
---	----------