

Garant

Kopijavimo frezavimo galvutė, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 52/5mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212009 52/5
GTIN	4062406576578
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Naujausios kartos kopijavimo ir plokštumų frezos. Indeksuotos apvalios keičiamos plokštelės užtikrina stabilias sąlygas ir apsaugo plokštelę nuo netyčinio pasisukimo naudojimo metu. Optimizuota forma tarp keičiamos plokštelės ir lizdo garantuoja aukščiausią proceso patikimumą.

Pastaba:

$a_{p,max} = 5,0$ mm.

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 2,2** su geležte Nr. **674252 dyd. 9IP**.

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	RPK.10T3M0T
Tvirtinimo kiaurymės Ø	22 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{max}	39,45 mm
Nuožulos kampas α_{max}	1,02 laipsniai
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D_{max}	102 mm

Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	52 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	5
$\varnothing D_3$	42 mm
Bendras ilgis L_{viso}	40 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Reguliuojamas kampas κ	15–30 laipsniai
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	2,5 mm
Vidinis aušinimas	taip
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{min}}$	94 mm
Fz Helix	0,7
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Freza, pritaikyta plokštelės formai	apvali
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	kintamas
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt. Tipas 2	219878 2
---	----------