

## Garant

**Kopijavimo frezavimo galvutė, su tvirtinimo kiauryme,  $\varnothing D$  / pjovimo dantų skaičius Z: 125/10mm**



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	212018 125/10
GTIN	4062406576691
Produktų klasė	210

### Aprašymas

#### Modelis:

Naujausios kartos kopijavimo ir plokštumų frezos. Indeksuotos apvalios keičiamos plokštelės užtikrina stabilias sąlygas ir apsaugo plokštelę nuo netyčinio pasisukimo naudojimo metu. Optimizuota forma tarp keičiamos plokštelės ir lizdo garantuoja aukščiausią proceso patikimumą.

#### Pastaba:

$a_{p,max} = 6,0$  mm.

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 3,8** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 15IP**.

### Techninis aprašymas

Vidinis aušinimas	taip
$\varnothing D_3$	113 mm
Tvirtinimo kiaurymės $\varnothing$	40 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas $a_p$	4 mm
Bendras ilgis $L_{vis0}$	63 mm

Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	238 mm
Reguliuojamas kampas $\kappa$	15–30 laipsniai
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	125 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	RPK.1204M0T
Pjovimo briaunų skaičius Z	10
Nuožulos ilgis L, skirtas $\alpha_{\max}$	109,94 mm
Nuožulos kampas $\alpha_{\max}$	0,44 laipsniai
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	248 mm
Fz Helix	0,7
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Freza, pritaikyta plokštelės formai	apvali
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	kintamas
įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt. Tipas 3	219878 3
---	----------