

## Garant

**Kopijavimo frezavimo galvutė, su tvirtinimo kiauryme,  $\varnothing D$  / pjovimo dantų skaičius Z: 52/5mm**



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	212018 52/5
GTIN	4062406576646
Produktų klasė	210

### Aprašymas

#### Modelis:

Naujausios kartos kopijavimo ir plokštumų frezos. Indeksuotos apvalios keičiamos plokštelės užtikrina stabilias sąlygas ir apsaugo plokštelę nuo netyčinio pasisukimo naudojimo metu. Optimizuota forma tarp keičiamos plokštelės ir lizdo garantuoja aukščiausią proceso patikimumą.

#### Pastaba:

$a_{p,max} = 6,0$  mm.

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 3,8** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 15IP**.

### Techninis aprašymas

Nuožulos kampas $\alpha_{max}$	1,3 laipsniai
Vidinis aušinimas	taip
Tvirtinimo kiaurymės $\varnothing$	22 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas $a_p$	4 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	52 mm

Reguliuojamas kampas $\kappa$	15–30 laipsniai
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	92 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	5
Nuožulos ilgis L, skirtas $\alpha_{\max}$	36,94 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Tinkamos keičiamos plokštelės	RPK.1204M0T
$\varnothing D_3$	40 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	102 mm
Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	40 mm
Fz Helix	0,7
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Freza, pritaikyta plokštelės formai	apvali
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	kintamas
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt. Tipas 3	219878 3
---	----------