

Garant

Kopijavimo frezavimo galvutė, su tvirtinimo kiauryme, $\varnothing D$ / pjovimo dantų skaičius Z: 66/6mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	212018 66/6
GTIN	4062406576660
Produktų klasė	210

Aprašymas

Modelis:

Naujausios kartos kopijavimo ir plokštumų frezos. Indeksuotos apvalios keičiamos plokštelės užtikrina stabilias sąlygas ir apsaugo plokštelę nuo netyčinio pasisukimo naudojimo metu. Optimizuota forma tarp keičiamos plokštelės ir lizdo garantuoja aukščiausią proceso patikimumą.

Pastaba:

$a_{p,max} = 6,0$ mm.

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 3,8** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 15IP**.

Techninis aprašymas

Nuožulos kampas α_{max}	0,94 laipsniai
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	4 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{max}$	130 mm
Bendras ilgis L_{viso}	50 mm
Reguliuojamas kampas κ	15–30 laipsniai

Ø D ₃	54 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Pjovimo briaunos Ø D _c	66 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas α _{max}	50,94 mm
Tvirtinimo kiaurymės Ø	27 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	RPK.1204M0T
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{min}	120 mm
Fz Helix	0,7
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Freza, pritaikyta plokštelės formai	apvali
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	kintamas
įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt. Tipas 3	219878 3
-----------------------------------------------------	----------