

Garant**GARANT Master Titan VHM mini freza HPC, TiAlN, Ø e8 DC: 3mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	202287 3
GTIN	4062406270940
Produktų klasė	11Z

Aprašymas**Modelis:**

Itin trumpos pjovimo briaunos maksimaliam stabilumui. **Koto ilgis pagal DIN** patikimesniam įrankio įtvirtinimui laikiklyje. Taip pailginamas įrankio naudojimo laikas.

Sutaupykite galandymo išlaidas: naudoti VHM mini frezas iki pat sudilimo ribos yra pigiau nei papildomai jas galąsti.

Nebrangus ir ypač stabilus modelis **didelio našumo titano apdirbimui**.

Techninis aprašymas

Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Bendras ilgis L	50 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	3 mm
Koto Ø D _s	6 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	e8
Dantų skaičius Z	3
Pjovimo briaunos ilgis L _c	6 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Pastūma f _z apdirbant titano ruošinių šoninius paviršius > 850 N/mm ²	0,012 mm
Kampų užapvalinimas r _v	0,03 mm

Serija	Master Titan
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	N
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,5×D pjaunant
Darbinis plotis a_e frezuojant	Griovelio pjūvio gylis 1×D
Vidinis aušinimas	ne
Pjovimo technika	HPC
Spalvinis žymėjimas	rožinė
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Ti >850 N/mm ²	tinka	60 m/min	S
drėgnas, maks.	tinka		