

Garant**GARANT Master Titan VHM mini freza HPC, TiAlN, Ø e8 DC: 4mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	202287 4
GTIN	4062406270957
Produktų klasė	11Z

Aprašymas**Modelis:**

Itin trumpos pjovimo briaunos maksimaliam stabilumui. **Koto ilgis pagal DIN** patikimesniam įrankio įtvirtinimui laikiklyje. Taip pailginamas įrankio naudojimo laikas.

Sutaupykite galandymo išlaidas: naudoti VHM mini frezas iki pat sudilimo ribos yra pigiau nei papildomai jas galąsti.

Nebrangus ir ypač stabilus modelis **didelio našumo titano apdirbimui**.

Techninis aprašymas

Tolerancija Nominalusis Ø	e8
Pjovimo briaunos Ø D _c	4 mm
Dantų skaičius Z	3
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Pjovimo briaunos ilgis L _c	7 mm
Bendras ilgis L	50 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Koto Ø D _s	6 mm
Pastūma f _z apdirbant titano ruošinių šoninius paviršius > 850 N/mm ²	0,02 mm
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Kampų užapvalinimas r _v	0,03 mm

Serija	Master Titan
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	N
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,5×D pjaunant
Darbinis plotis a_e frezuojant	Griovelio pjūvio gylis 1×D
Vidinis aušinimas	ne
Pjovimo technika	HPC
Spalvinis žymėjimas	rožinė
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Ti >850 N/mm ²	tinka	60 m/min	S
drėgnas, maks.	tinka		